

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Endress Hauser CerageI CPS71



CerageI CPS71 – это аналоговый датчик для измерения pH в стерильных и гигиенических процессах. Его современный, устойчивый к ядовитым веществам гель гарантирует стабильность измерений даже в средах с высоким течением или низкой проводимостью. Датчик подлежит обработке в автоклаве и не токсичен, что обеспечивает наивысшую безопасность продуктов.

Применение

Гигиенические и стерильные применения. Общепромышленные применения.

Характеристики

Стойкость к химическому отравлению система сравнения. CIP, SIP, автоклавирование.

Высокая точность измерений. Доступно исполнения для монтажа снизу резервуара.

Диапазон измерения

pH 0-14

Принцип измерения

- керамическая мембрана – ионная ловушка

Конструкция

Все исполнения электрода предусматривают возможность установки датчика температуры.

Материал

стекло/керамика

Габаритные размеры

Диаметр: 12мм

Длина: 120, 225, 360 и 425 мм

Рабочая температура

-15°C...140°C

(5°F...284°F)

Рабочее давление

макс. 13 бар

Датчик температуры

Опционально со встроенным датчиком температуры Pt100 или Pt1000

Сертификаты на взрывозащиту

Не требует сертификации.

Подключение

Разъем TOP68

Степень защиты

IP 68

Дополнительные сертификаты

ЗА, Сертификат на биосовместимость.

Характеристики

Бренд: Endress