

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Аналоговый датчик проводимости Indumax CLS54



Индуктивный датчик проводимости Indumax CLS54 предназначен для защиты всех продуктов и процессов в соответствии с самыми строгими требованиями к гигиене и стерильности. Его выдающаяся производительность и уникальная гигиеническая конструкция обеспечивают высочайшее качество продуктов и безопасность.

Применение

Пищевая и фармацевтические отрасли. Биотехнологии.

Характеристики

Гигиенические применения. Мониторинг качества продуктов, мониторинг утечек.

Диапазон измерения

100 мкСм/см...2000 мСм/см Константа ячейки k: 6,3 1/см

Принцип измерения

Индуктивный принцип измерения проводимости

Конструкция

Гигиеническое исполнение.

Материал

Смачиваемые части: Virgin PEEK

Шероховатость поверхности: Ra**Рабочая температура**

Рабочая температура: -10°C ... +125°C

Стерилизация: 150°C/5 бар (макс. 60 минут)

Рабочее давление

12 бар/20°C)

8 бар/125°C

Датчик температуры

Pt1000, T90 **Сертификаты на взрывозащиту**

ATEX II G EEx ia IIc T3/T4/T6

FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 group A-G при подключении к преобразователю Liquiline CM42.

Подключение

Молочная гайка, асептический фитинг, Зажим ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.

Степень защиты

IP68/NEMA6P

Дополнительные сертификаты

FDA, EHEDG, 3-A, Biological reactivity (USP class VI part 87 and 88)

Характеристики

Бренд: Promag